



Tiedonkeruulaite USB-telakointiasemalla, Tyyppi: 174T



Tilaustiedot

Tilausnumero	474200 174T
GTIN	4029547010828
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Kätevä tietojenkeruulaite näytöllä. Sisäinen muisti 16000 mittausarvolle. Tiedot eivät katoa edes pariston ollessa tyhjä.

Mittausväli voidaan asettaa 1 minuutin ja 24 tunnin välille. Paristojen kestoikä >1 vuosi (mittausväli 15 min., 25 °C).

USB-käyttöliittymä (telakointiasema) mahdollistaa tietojenkeruulaitteen nopean ja helpon kokoonpanon sekä mittaustietojen lukemisen.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Seinäpidin, 2 paristoa nro 081560, koko CR2032 ja kalibrointiprotokolla.

Lisäksi telakointiasema USB-liitäntäkaapelilla. Ohjelmisto ComSoft Basic V5 ladattavissa veloitusetta.

Tekninen kuvaus

Korkeus	18,5 mm
IP-suojausluokka	IP 65

Pituus	60 mm
Leveys	38 mm
Tarkkuus lämpötila	± 0,5 °C
Mittausalue - lämpötila	-30 - 70 °C
Kalibrointi	I9
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Liitäntä	USB-liitäntä
Laitemuisti	16000 mittausarvoa
Tuotetyyppi	Tiedonkeruulaite

Palvelut

KalibrointiHuonelämpötilan mittauslaite Tyyppi B	027650 B
DAkS-kalibrointiLämpöhygrometri Tyyppi A	027670 A

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------