



## Infrapunalämpö- ja kosteusmittalaitteet, Tyyppi: 835T2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	474022 835T2
GTIN	4029547011931
Tuoteluokka	47B

### Kuvaus

#### Malli:

Nopea ja tarkka infrapunalämpömittari, jossa on intuitiivinen ja kätevä valikko-ohjaus kuvakkeiden ja ohjainsauvan avulla.

50:1-optiikka mahdollistaa turvalliset mittaukset myös matkan päästä. 4-pistelaser näyttää tarkan mittausalueen ja ehkäisee virhemittaukset.

- **Automaattisesti mukautettava emissiokyky ja pinta-anturi nro 474120, koko OF.**
- **Mittaus verkon kautta maksuttoman ohjelmiston avulla.**
- **Tila 200 mittauservon ja 20 emissiokykyarvon tallentamiseksi.**
- **Kytkimellä varustettu näytön valaisin.**
- **Optinen ja akustinen hälytys raja-arvojen ylittyessä.**

Laajennettu mittausalue jopa 1500 °C.

#### Käyttö:

Tarkka mittaus 1500 °C:een asti turvalliselta etäisyydeltä.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561, koko LR6, sekä kalibrointitodistuksen.

#### Erikoistarvike:

Mittausanturi nro 474120, koko OF, ohjelmisto EasyClimate ladattavissa maksutta.

### Tekninen kuvaus

Optiikka	50 : 1
Virheraja, muu mittausalue	$\pm 2,0$ °C / $\pm 1$ % mitt.arvosta
Pituus	193 mm
Paino	514 g
Mittausalue	-10 - 1500 °C
Näyttötarkkuus - infrapuna	0,1 (-10 ... +999,9 °C); 1 (+1000 ... +1500 °C) °C
Emissiokyky asetettavissa	0,1 - 1
Leveys	166 mm
Korkeus	63 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Laserpisteiden lukumäärä	4
Kalibrointi	I5
Tuotetyyppi	Lämmön- ja kosteusmittalaitteet

## Palvelut

KalibrointiInfrapunalämpömittari Tyyppi A	027600 A
DAkS-kalibrointiInfrapunalämpömittari Tyyppi A	027610 A

## Tarvikkeet

Lämpötila-anturi, tyyppi K Tyyppi OF	474120 OF
--------------------------------------	-----------