



## Lämpömittari lämpötilatikulla, Tyyppi: T2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	474080 T2
GTIN	4029547008375
Tuoteluokka	47B

### Kuvaus

#### Malli:

Taskukokoinen pienoislämpömittari.

Erittäin tarkka (lämpöelementit tyyppiä K).

Patentoitu kääntöpää (180°). Lämpötilan mittauspäädessä on jousikuormitettu pinta-anturi.

Jousitettu ristinauha soveltuu kaikille pinnoille.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysklipsin ja 3 paristoa nro 081561, koko LR3.

### Tekninen kuvaus

Virheraja (-50,0 - 99,9 °C)	± 1 °C
Reaktioaika $t_{99}$	5 s
Virheraja, muu mittaalue	± 1 %
Anturiputken pituus	150 mm
Anturiputken Ø	12 mm
Mittaussuureet	°C/°F

Pariston kestoikä noin	1000 h
Näyttötarkkuus	0,1 °C
Mittausalue	-50 ... +350 hetkellisesti enintään 500 °C
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Lämpömittari

### Palvelut

KalibrointiLämpötila-anturi, näyttölaitteella tai ilman Tyyppi A	027520 A
---	----------

### Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------