



Tiedonkeruulaite USB-telakointiasemalla, Tyyppi: 174H



Tilaustiedot

Tilausnumero	474200 174H
GTIN	4029547010835
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Kätevä tietojenkeruulaite näytöllä. Sisäinen muisti 16000 mittausarvolle. Tiedot eivät katoa edes pariston ollessa tyhjä.

Mittausväli voidaan asettaa 1 minuutin ja 24 tunnin välille. Paristojen kestoikä >1 vuosi (mittausväli 15 min., 25 °C).

USB-käyttöliittymä (telakointiasema) mahdollistaa tietojenkeruulaitteen nopean ja helpon kokoonpanon sekä mittaustietojen lukemisen. Myös suhteellisen kosteuden mittaus ja tallennus.

Toimituksen sisältö:

Seinäpidin, 2 paristoa nro 081560, koko CR2032 ja kalibrintiprotokolla.

Lisäksi telakointiasema USB-liitäntäkaapelilla. Ohjelmisto ComSoft Basic V5 ladattavissa veloitusetta.

Tekninen kuvaus

Leveys	38 mm
Mittausalue - lämpötila	-20 - 70 °C
Pituus	60 mm
Virheraja, suhteellinen kosteus	±3 %
Korkeus	18,5 mm

Tarkkuus lämpötila	± 0,5 °C
Kalibrointi	I6
Mittausalue, suhteellinen kosteus	0 - 100 %
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Liitäntä	USB-liitäntä
Laitemuisti	16000 mittausarvoa
Tuotetyyppi	Tiedonkeruulaite

Palvelut

KalibrointiLämpöhygrometri Tyyppi A	027660 A
DAkKS-kalibrointiLämpöhygrometri Tyyppi A	027670 A

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------