

HOLEX**Sisäkiinnitysruuvi, 5-osainen sarja, Kiinn.Ø: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434825 8
GTIN	4045197606242
Tuoteluokka	42C

Kuvaus**Kuvaus:**

- **Sisäkiinnitysruuvi ruostumatonta terästä (1.4301/1.4305).**
- **Innovatiivinen ratkaisu lieriömäisten osien (esim. mittakellojen, pyöreiden tankojen tai putkiprofiilien) nopeaan ja helppoon kiinnittämiseen.**
- **Tällaiset osat voidaan helposti kiinnittää ja irrottaa uudelleen löysämällä tai kiristämällä sisämikrometriä.**
- **Sisäkiinnitysruuvien lieriömäisen aukon ansiosta kiinnitettävän osan ulkoneman pituutta voidaan säätää portaattomasti.**

Toiminto:

Sisäkiinnitysruuvi kierretään vapaavalintaiseen laitteeseen yksinkertaisen metrisen kierteen avulla, kunnes sisäkiinnitysruuvien pää saavuttaa laitteen pinnan. Kiristämällä ruuvia hieman enemmän siirtyvät sisäkiinnitysruuvien ja laitteen kierteet toisiaan vastaan. Sisäkiinnitysruuvien erityisen rakenteen vuoksi se venyy silloin hieman mutta palautuu myöhemmin täysin ennalleen. Tämä vähäinen venymä riittää pienentämään sisäkiinnitysruuvien halkaisijaa sen verran, että sisäpuoliset osat kiristyvät tasaisesti ja keskitetysti. Sisäkiinnitysruuvien halkaisija on syntyvän paineen tavoin rakenteellisesti hallittavissa. Saavutettava vetovoima on enintään 2000 N.

Käyttö:

- **Mittaustekniikka: Nopea ja helppo mittakellojen kiinnitys mittalaitteisiin.**
- **Koneenrakennus: Kiinnityslaitteet lieriömäisiä esineitä varten.**
- **Anturitekniikka: Tasapintainen kiinnitysratkaisu.**

Toimituksen sisältö:

Sarjaan kuuluu 5 kiinnitysruuvia.

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	8 mm
Avaimen leveys W	15 mm
Kierteen korkeus H ₂	12 mm
Ruuvin kuusiopään korkeus H ₁	5 mm
kierre M	M12×1,5
Tuotetyyppi	Sisäkiinnitysruuvi