



Melutason mittauslaite, Tyyppi: 815



Tilaustiedot

Tilausnumero	474300 815
GTIN	4029547001864
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Melutason mittauslaite, tarkkuusluokka 2, IEC 60942 -normin mukaisesti.

Toiminto:

Taajuusarvio A- ja C-karakteristiskan mukaan; senhetkinen mittaustulos; osamittausalue; aika-arvio (kytkettävissä: FAST 125 ms / SLOW 1 s); Min.- / Max.-muisti.

Käyttö:

Ihanteellinen laite arkitöihin; ilmasto- ja lämmitystekniikkaan, konemelutason tai polttolaitteistojen melutason mittaaminen.

Tämä desibelimittari mittaa 32 - 130 desibeliä ja kattaa useimmat käyttöalat. 30 desibeliä voidaan verrata kellon tikitykseen ja 130 desibeliä 25 metrin etäisyydellä olevaan lentokoneen moottoriin. Ominaiskäyrän A taajuusanalyysi vastaa ihmiskorvan äänenpaineen havaitsemista, ominaiskäyrä C analysoi taas äänen matalataajuiset osuudet. Juuri työpaikalla tarvitaan ehdottomasti desibelimittaria, sillä toimistotyöpaikoissakaan ei usein tunnisteta melupäästöjen todellista korkeutta - minkä vuoksi niiden estämiseksi ei voida tehdä mitään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mikrofonin, tuulisuojan ja pariston nro 081561 koko 6LR61.

Huomautus:

Melutason **kalibroija** pyynnöstä.

Kalibrointi: I12

Mittausalue: 32 - 130 dB(A)

virheraja: $\pm 1,0$ dB(A)

Pituus: 255 mm

Leveys: 55 mm

Korkeus: 43 mm

Paino: 195 g

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	815
Korkeus	43 mm
Mittausalue	32 - 130 dB(A)
Leveys	55 mm
Pituus	255 mm
Paino	195 g
virheraja	$\pm 1,0$ dB(A)
Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	I12
Tuotetyyppi	Melutasomittarit

Palvelut

Kalibrointi Melutason mittauslaite	016800
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
Kalibrointi Melutason mittauslaite Tyyppi S	029120 S

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko 6LR61	081556 6LR61
---	--------------