



## Tiedonkeruulaite ilman USB-telakointiasemaa, Tyyppi: 174H



### Tilaustiedot

Tilausnumero	474201 174H
GTIN	4029547010804
Tuoteluokka	47B

### Kuvaus

#### Malli:

Kätevä tietojenkeruulaite näytöllä. Sisäinen muisti 16000 mittausarvolle. Tiedot eivät katoa edes pariston ollessa tyhjä.

Mittausväli voidaan asettaa 1 minuutin ja 24 tunnin välille. Paristojen kestoikä >1 vuosi (mittausväli 15 min., 25 °C).

USB-käyttöliittymä (telakointiasema) mahdollistaa tietojenkeruulaitteen nopean ja helpon kokoonpanon sekä mittaustietojen lukemisen. Myös suhteellisen kosteuden mittaus ja tallennus.

#### Toimituksen sisältö:

Seinäpidin, 2 paristoa nro 081560, koko CR2032 ja kalibrintiprotokolla.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue - lämpötila	-20 - 70 °C
Virheraja, suhteellinen kosteus	±3 %
Tarkkuus lämpötila	± 0,5 °C
Pituus	60 mm

Leveys	38 mm
Korkeus	18,5 mm
Kalibrointi	I6
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Laitemuisti	16000
Tuotetyyppi	Tiedonkeruulaite

### Palvelut

KalibrointiLämpöhygrometri Tyyppi A	027660 A
DAkkS-kalibrointiLämpöhygrometri Tyyppi A	027670 A

### Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
----------------------------------------------------	---------------