



## Syvyysmittauslaite, analoginen mittakello, Mittausalue: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	434805 10
GTIN	4045197234124
Tuoteluokka	42C

### Kuvaus

#### Malli:

Karkaistu silta, tarkkuusläpätty tukipinta. Kiristysholkin avulla luotettava mittakellon kiinnitys.

**Mittakello, vasemmalle etenevä asteikko, – mittaussyvyys voidaan lukea suoraan.**

Mittaussyvyyttä voidaan kasvattaa erimittaisilla mittauskärjillä (katso nro 434920).

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää mittakellon nro 434807, koko 10/30.

#### Erikoistarvike:

Jatkokappale mittausanturiin nro 434920.

### Tekninen kuvaus

Asteikkojako / osoittimen kierros	1 mm
Mittausalue	10 mm
Mittakellon Ø	58 mm
Sillan leveys	16 mm
Sillan pituus	80 mm

Mittauskärjen Ø	4 mm
Kalibrointi	C1
Kalibrointi	C8
Asteikkojako	0,01 mm
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	15 µm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Syvyydenmittauslaite

## Palvelut

Kalibrointimittausilta Tyyppi B	023360 B
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittausvyvyys 10 mm	023000 10
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittausvyvyys 12,5 mm	023010 12,5

## Tarvikkeet

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Pyällinmutteri Kierre M14X0,5	434806 M14X0,5
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko Mittausalue 10 mm	434807 10

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30