



Syvyysmittauslaite, analoginen mittakello, Mittausalue: 30mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434805 30
GTIN	4031452161892
Tuoteluokka	42C

Kuvaus

Malli:

Karkaistu silta, tarkkuusläpätty tukipinta. Kiristysholkin avulla luotettava mittakellon kiinnitys.

Mittakello, vasemmalle etenevä asteikko, – mittaussyvyys voidaan lukea suoraan.

Mittaussyvyyttä voidaan kasvattaa erimittaisilla mittauskärjillä (katso nro 434920).

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittakellon nro 434807, koko 10/30.

Erikoistarvike:

Jatkokappale mittausanturiin nro 434920.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
Kalibrointi	C8
Sillan pituus	80 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros	1 mm
Sillan leveys	16 mm

Mittausalue	30 mm
Mittauskärjen Ø	5 mm
Mittakellon Ø	58 mm
Asteikkojako	0,01 mm
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	20 µm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Syvyydenmittauslaite

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm	023000 30
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100
Kalibrointimittaussilta Tyyppi B	023360 B

Tarvikkeet

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko Mittausalue 30 mm	434807 30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Pyällinmutteri Kierre M14X0,5	434806 M14X0,5
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm

434920 20

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm

434920 15