

**Tarkkuusmittakello,  $\pm$  mittausalue / lukema: 25/0,5 $\mu$ m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434674 25/0,5
GTIN	4059192014261
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

**Safiirilaakeroitu, suljettu mittauslaite, vankka rakenne, tarkoitettu tuotantokäyttöön.**

Pieni suunnanvaihtoepätarkkuus lähes välyksettömien, kuulajohdettujen mittausruuvien ansiosta.

**Ei ole arka sivuttaisvoimille.**

Runko on yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta laite on erittäin kestävä ja tarkka.

**Iskusuojustu välitysvivulla, joka nousee ylikuormituksesta.**

**Tasainen mittausvoima** sauvajousen ansiosta.

**Vapaa liikepituus on pitkä**, mikä helpottaa työkappaleiden asettamista. Nostopainike tai lankanostin (lisävaruste) on liitettävissä.

**Selkeälukuinen asteikko.**

**2 toleranssimerkkiä** sallitun poikkeaman esimäärittämiseen.

**Kuvateksti:**

**Toleranssimerkit**

**Liitäntä**

lankanostimelle nro 434930

**Hienosäätö**

Lukittava (nollaus)

**Käyttö:**

Vertailumittauslaitteena sarja- ja yksittäistarkastuksessa.

**Erikoistarvike:**

Lankanostin nro 434930.

## Tekninen kuvaus

Leveys	63 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Mittausvoima	1 N
± mittausalue	25 µm
Kalibrointi	C3
Vapaa liikepituus	2,8 mm
Lukema	0,5 µm
Pituus	95 mm
Korkeus	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Tarkkuusmittakello

## Palvelut

KalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023180 FZ
DAkS-kalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023190 FZ

## Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Kääntyvä mittauskärki	434912
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Lankanostin Pituus 500 mm	434930 500
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2

Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Lankanostin Pituus 140 mm	434930 140
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15