

Mahr**Tarkkuusmittakello, ± mittausalue / lukema: 50/1µm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434674 50/1
GTIN	4059192014100
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Safiirilaakeroitu, suljettu mittauslaite, vankka rakenne, tarkoitettu tuotantokäyttöön.

Pieni suunnanvaihtoepätarkkuus lähes välyksettömien, kuulajohdettujen mittausruuvien ansiosta.

Ei ole arka sivuttaisvoimille.

Runko on yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta laite on erittäin kestävä ja tarkka.

Iskusuojaattu välitysvivulla, joka nousee ylikuormituksesta.

Tasainen mittausvoima sauvajousen ansiosta.

Vapaa liikepituus on pitkä, mikä helpottaa työkappaleiden asettamista. Nostopainike tai lankanostin (lisävaruste) on liitettävissä.

Selkeälukuinen asteikko.

2 toleranssimerkkiä sallitun poikkeaman esimäärittämiseen.

Kuvateksti:

Toleranssimerkit

Liitäntä

lankanostimelle nro 434930

Hienosäätö

Lukittava (nollaus)

Käyttö:

Vertailumittauslaitteena sarja- ja yksittäistarkastuksessa.

Erikoistarvike:

Lankanostin nro 434930.

Tekninen kuvaus

± mittausalue	50 µm
Vapaa liikepituus	2,8 mm
Lukema	1 µm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Korkeus	20 mm
Kalibrointi	C3
Mittausvoima	1 N
Leveys	63 mm
Pituus	95 mm
Standardi	DIN 879
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Tarkkuusmittakello

Palvelut

KalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023180 FZ
DAkS-kalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023190 FZ

Tarvikkeet

Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3

Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Kääntyvä mittauskärki	434912
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6

Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Lankanostin Pituus 140 mm	434930 140
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Lankanostin Pituus 500 mm	434930 500
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90