



Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko, Mittausalue: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434807 10
GTIN	4031452160758
Tuoteluokka	46C

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusmittakello, metallikotelo, kiristysvarren \varnothing 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Vasemmalle **kasvava asteikko**, käytetään syvyysmittaussilloissa ja sisämikrometreissä.

Sopii:

Syvyydenmittauslaite nro 434805. Tarkkuussisämittauslaitteet nro 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 ja 435125.

Tekninen kuvaus

Asteikkojako	0,01 mm
Mittausalue	0 - 10 mm
Kotelon \varnothing	57 mm
Mittausvoima	0,7 - 1,4 N
Kalibrointi	C1
Asteikkojako / osoittimen kierros	1 mm

Standardi	Tehdasnormi
Mittakellon Ø	58 mm
Mittauskärjen Ø	4 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	15 µm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

DAkkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittausvyvyys 12,5 mm	023010 12,5
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittausvyvyys 10 mm	023000 10

Tarvikkeet

Mittakellon lasi Tyyppi 40	432010 40
----------------------------	-----------