



## Tiedonkeruulaite, Tyyppi: 175T2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	474180 175T2
GTIN	4029547011092
Tuoteluokka	47B

### Kuvaus

#### Malli:

Lujatekoinen ja pieni 2-kanavainen dataloggeri, jossa on suuri, taustavalaistu näyttö. Sisäinen muisti miljoonalle mittausarvolle. Tiedot eivät katoa edes pariston ollessa tyhjä. Mittausväli voidaan asettaa 10 sekunnin ja 24 tunnin välille. Akun kestoikä  $\geq 3$  vuotta (mittausväli 15 min., 25 °C). Kaksi standardiliitaintää (mini-USB ja SD-kortti) lokitietojen yksinkertaiseen ohjelmointiin ja lukuun suoran tietokoneyhteyden avulla. Liitaintä 1 ulkoiselle lämpötila-anturille (tyyppi NTC).

#### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää seinäkiinnittimen, lukon, 3 paristoa nro 081561 koko LR3 ja kalibroitodistuksen, ComSoft Basic V5 -ohjelmisto ladattavissa ilmaiseksi.

#### Erikoistarvike:

USB-kaapeli 474183 koko USB. Lämpötila-antureita (tyyppi NTC) saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Korkeus	30 mm
---------	-------

IP-suojaluokka	IP 65
Mittausala – lämpötila (ulkoinen anturi)	-40 – 120 °C
Leveys	55 mm
Ulkoinen anturityyppi	NTC
Valmistajamerkintä	175 T2
Tarkkuus – lämpötila (sisäinen anturi)	± 0,5 °C
Tarkkuus – lämpötila (ulkoinen anturi)	± 0,3 °C
Mittausala – lämpötila (sisäinen anturi)	-35 - 55 °C
Pituus	89 mm
Kalibrointi	I9
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Liitäntä	USB-liitäntä
Tuotetyyppi	Tiedonkeruulaite

## Palvelut

KalibrointiHuonelämpötilan mittauslaite Tyyppi B	027650 B
DAkS-kalibrointiLämpöhygrometri Tyyppi A	027670 A

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Lämpötila-anturi Tyyppi NTC	474170 NTC
USB-kaapeli Tyyppi USB	474183 USB