

Mahr**Tarkkuusmittakello, \pm mittausalue / lukema: 130/5 μ m****Tilastiedot**

Tilausnumero	434674 130/5
GTIN	4059192014063
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Safiirilaakeroitu, suljettu mittauslaite, vankka rakenne, tarkoitettu tuotantokäyttöön.

Pieni suunnanvaihtoepätarkkuus lähes välyksettömien, kuulajohdettujen mittausruuvien ansiosta.

Ei ole arka sivuttaisvoimille.

Runko on yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta laite on erittäin kestävä ja tarkka.

Iskusuojattu välitysvivulla, joka nousee ylikuormituksesta.

Tasainen mittausvoima sauvajousen ansiosta.

Vapaa liikepituus on pitkä, mikä helpottaa työkappaleiden asettamista. Nostopainike tai lankanostin (lisävaruste) on liitettävissä.

Selkeälukuinen asteikko.

2 toleranssimerkkiä sallitun poikkeaman esimäärittämiseen.

Kuvateksti:

Toleranssimerkit

Liitäntä

lankanostimelle nro 434930

Hienosäätö

Lukittava (nollaus)

Käyttö:

Vertailumittauslaitteena sarja- ja yksittäistarkastuksessa.

Erikoistarvike:

Lankanostin nro 434930.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren \varnothing h6	8 mm
\pm mittausalue	130 μ m
Pituus	95 mm
Leveys	63 mm
Vapaa liikepituus	2,5 mm
Korkeus	20 mm
Lukema	5 μ m
Kalibrointi	C3
Mittausvoima	1 N
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Tarkkuusmittakello

Palvelut

KalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023180 FZ
DAkS-kalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023190 FZ

Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Kääntyvä mittauskärki	434912
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Lankanostin Pituus 500 mm	434930 500
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90

Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Lankanostin Pituus 140 mm	434930 140
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5