



## Materiaalin kosteuden mittari, Tyyppi: 606-2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	474262 606-2
GTIN	4029547008306
Tuoteluokka	47B

### Kuvaus

#### Käyttö:

Materiaalin kosteuden tarkka mittaus taustalla olevan eri puutyyppien tunnistuksen avulla (esim. pyökki, kuusi, tammi . . .) tunnistaa myös erilaiset rakennusaineet (esim. betoni, tiili, kipsi . . .). Myös ympäröivän ilman lämpötilan ja kosteuden mittaus (kastepisteen määrittäminen).

### Tekninen kuvaus

Tarkkuus lämpötila	± 0,5 °C
Kalibrointi	I6
Mittausalue - lämpötila	-10 - 50 °C
Pituus	119 mm
Mittausalue, suhteellinen kosteus	0 - 55 %
Korkeus	25 mm
Virheraja, suhteellinen kosteus	± 1 %
Leveys	46 mm

Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Materiaalin kosteuden mittari

## Palvelut

KalibrointiLämpöhygrometri Tyyppi A	027660 A
DAkkS-kalibrointiLämpöhygrometri Tyyppi A	027670 A

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------