

**Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko, Mittausalue: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434807 30
GTIN	4031452160765
Tuoteluokka	46C

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuusmittakello, metallikotelo, kiristysvarren \varnothing 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Vasemmalle **kasvava asteikko**, käytetään syvyysmittaussilloissa ja sisämikrometreissä.

Sopii:

Syvyysmittauslaite nro 434805.

Tekninen kuvaus

Asteikkojako	0,01 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros	1 mm
Kotelon \varnothing	57 mm
Kalibrointi	C1
Mittausvoima	0,8 - 1,6 N
Mittausalue	0 - 30 mm
Standardi	Tehdasnormi

Mittauskärjen Ø	5 mm
Mittakellon Ø	58 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	20 µm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

DAkkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm	023000 30

Tarvikkeet

Mittakellon lasi Tyyppi 58	432010 58
----------------------------	-----------