



## Tiedonkeruulaite, Tyyppi: 175T3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	474180 175T3
GTIN	4029547011108
Tuoteluokka	47B

### Kuvaus

#### Malli:

Lujatekoinen ja pieni 2-kanavainen dataloggeri, jossa on suuri, taustavalaistu näyttö. Sisäinen muisti miljoonalle mittausarvolle. Tiedot eivät katoa edes pariston ollessa tyhjä. Mittausväli voidaan asettaa 10 sekunnin ja 24 tunnin välille. Akun kestoikä  $\geq 3$  vuotta (mittausväli 15 min., 25 °C). Kaksi standardiliitintä (mini-USB ja SD-kortti) lokitietojen yksinkertaiseen ohjelmointiin ja lukuun suoran tietokoneyhteyden avulla. Liitintä kahdelle ulkopuoliselle lämpötila-anturille (tyyppi K ja T) nro 474120, 474140 tai 474150.

#### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää seinäkiinnittimen, lukon, 3 paristoa nro 081561 koko LR3 ja kalibrointitodistuksen, ComSoft Basic V5 -ohjelmisto ladattavissa ilmaiseksi.

#### Erikoistarvike:

USB-kaapeli 474183 koko USB.

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	175 T3
Leveys	54 mm
Tarkkuus – lämpötila (ulkoinen anturi)	±0,5 (-50 ... 70) °C
Pituus	96 mm
Mittausala – lämpötila (ulkoinen anturi)	-50 - +1000 (tyyppi K); -50 - +400 (tyyppi T) °C
IP-suojaluokka	IP 65
Ulkoinen anturityyppi	K ja T
Korkeus	29 mm
Kalibrointi	I8
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Liitäntä	USB-liitäntä
Tuotetyyppi	Tiedonkeruulaite

## Palvelut

DAkS-kalibrointiLämpötilannäyttölaite Tuloliitântöjen määrä 1	027510 1
KalibrointiLämpötilannäyttölaite Tuloliitântöjen määrä 1	027500 1

## Tarvikkeet

Lämpötila-anturi, tyyppi K Tyyppi EB	474140 EB
USB-kaapeli Tyyppi USB	474183 USB
Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Taipuisa lämpöpari, lasikuitua tyyppi K Pituus 1500 mm	474150 1500
Lämpötila-anturi, tyyppi K Tyyppi OF	474120 OF
Lämpötila-anturi, tyyppi K Tyyppi EF	474120 EF