

**Tarkkuusmittakello,  $\pm$  mittausalue / lukema: 250/10 $\mu$ m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434674 250/10
GTIN	4059192014025
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

**Safiirilaakeroitu, suljettu mittauslaite, vankka rakenne, tarkoitettu tuotantokäyttöön.**

Pieni suunnanvaihtoepätarkkuus lähes välyksettömien, kuulajohdettujen mittausruuvien ansiosta.

**Ei ole arka sivuttaisvoimille.**

Runko on yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta laite on erittäin kestävä ja tarkka.

**Iskusuojattu välitysvivulla, joka nousee ylikuormituksesta.**

**Tasainen mittausvoima** sauvajousen ansiosta.

**Vapaa liikepituus on pitkä**, mikä helpottaa työkappaleiden asettamista. Nostopainike tai lankanostin (lisävaruste) on liitettävissä.

**Selkeälukuinen asteikko.**

**2 toleranssimerkkiä** sallitun poikkeaman esimäärittämiseen.

**Kuvateksti:**

**Toleranssimerkit**

**Liitäntä**

lankanostimelle nro 434930

**Hienosäätö**

Lukittava (nollaus)

**Käyttö:**

Vertailumittauslaitteena sarja- ja yksittäistarkastuksessa.

**Erikoistarvike:**

Lankanostin nro 434930.

## Tekninen kuvaus

Vapaa liikepituus	2,5 mm
Kalibrointi	C3
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Mittausvoima	1 N
Leveys	63 mm
± mittausalue	250 µm
Lukema	10 µm
Pituus	95 mm
Korkeus	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Tarkkuusmittakello

## Palvelut

KalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023180 FZ
DAkS-kalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023190 FZ

## Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60

Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Lankanostin Pituus 140 mm	434930 140
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Lankanostin Pituus 500 mm	434930 500
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10