

Garant**Kierukkapora HSS W, pinnoittamaton, Ø DC h8: 3,3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	114200 3,3
GTIN	4045197015419
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:**

Normaali sydänosan vahvuus ilman paksunemaa.

Tarkka kärkihionta.

Hiotut, suuret lastu-urat, tiheä kierre.

Kiiltäväksi hiottu pinta.

Teräväkärkinen muoto A koosta 2,0 mm alkaen.

Suositus:**Suurin poraussyvyys:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D_c	3,3 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L_c	36 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D_s	3,3 mm
Kokonaispituus L	65 mm
Syöttö f alumiinimuovissa, pitkälastuinen	0,05 mm/kierr,
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin poraussyvyys L_2	31,1 mm
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Lieriövarsi.

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	W
Nousukulma	35-40 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		