

Mahr**Tarkkuusmittakello suuri Millimess, ± mittausalue / lukema: 120/1 μm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434675 120/1
GTIN	4059192014711
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:****Safiirilaakeroitu, suljettu mittauslaite, vankka rakenne, tarkoitettu tuotantokäyttöön.**

Pieni suunnanvaihtoepätarkkuus lähes välyksettömien, kuulajohdettujen mittausruuvien ansiosta.

Ei ole arka sivuttaisvoimille.

Runko on yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta laite on erittäin kestävä ja tarkka.

Iskusuojattu välitysvivulla, joka nousee ylikuormituksesta.**Tasainen mittausvoima** sauvajousen ansiosta.**Vapaa liikepituus on pitkä**, mikä helpottaa työkappaleiden asettamista. Nostopainike tai lankanostin (lisävaruste) on liitettävissä.**Selkeälukuinen asteikko.****2 toleranssimerkkiä** sallitun poikkeaman esimäärittämiseen.Mekaaninen tarkkuusmittakello **suuri-Millimess**. Erittäin suurikokoinen laite, siten helppolukuinen asteikko.**Käyttö:**

Vertailumittauslaitteena sarja- ja yksittäistarkastuksessa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lankanostimen.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C3
Vapaa liikepituus	4 mm
Leveys	125 mm
Lukema	1 μ m
Kiinnitysvarren \varnothing h6	28 mm
Mittausvoima	3,5 N
Korkeus	34 mm
Pituus	212 mm
\pm mittausalue	120 μ m
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Tarkkuusmittakello

Palvelut

KalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023180 FZ
DAkkS-kalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023190 FZ

Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Lankanostin Pituus 500 mm	434930 500
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Lankanostin Pituus 140 mm	434930 140
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4

Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24