

Mitutoyo

Digit. - analog. mittakello Mitta-asteikko 0,0005 mm., Mittausalue: 30mm



Tilastiedot

Tilausnumero	434651 30
GTIN	4946368500324
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Virheetön luenta suurelta digitaalinäytöltä, lisäksi analoginäyttö. **Soveltuu verkkokäytön ansiosta pitkäkestoiisiin mittauksiin.** Kestävä kuori, tarkkaan laakeroitu mittauskärki.

Toiminto:

- **Värin vaihtuminen ilmaisee toleranssinylityksen.**
- **MAX- / MIN-pitoarvo.**
- **Suurimman arvon tallennus (ei tarvita käännapisteen hakua).**
- **Nollapistenäyttö esim. toleranssimittauksissa.**
- **Mittaussuunnan vaihto.**
- **Ulkoinen ohjaus ja tiedonsiirto ulos mahdollisia.**
- **Kauko-ohjaus (lisätarvike).**

Toimituksen sisältö:

Sisältää sähkökaapelin verkkolaitteeseen 220 V / 9 V / 500 mA.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498430, kauko-ohjaus, Digimatic Presetter.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
-------------	----

Mittausvoima	≤ 2 N
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Valinnainen lukema	0,001 / 0,0005 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,0015 mm
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm	023000 30

Tarvikkeet

Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39

Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	498430 D2
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28

Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498430 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	498430 D1
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Kääntyvä mittauskärki	434912