

Mahr**Induktiivinen pituusmittausanturi, pistokiinnitteinen, Tyyppi: 1300MA****Tilastiedot**

Tilausnumero	434750 1300MA
GTIN	4059192016432
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Induktiivinen pituusmittausanturi, Mahr- tai Tesa-puolisiltayhteensopivuus. Erittäin vankka, kuulaohjattu ja nikkeli-rauta-seoksen ansiosta suojattu EMV-vaikutuksilta. Mittaa erittäin hyvin lineaarisesti koko mittausalalla.

Tyhjiönosto.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Yleisesti käytettävissä kaikkia erittäin tarkkoja mittaustehtäviä varten, erityisesti tuotanto- ja tehdastöissä.

Pistokeliitännän kautta suoraan anturiin – ihanteellinen mittalaitteita varten.

Toimituksen sisältö:

Sisältää käyttöohjeen, liitäntäkaapelin (2,5 m).

Erikoistarvike:

Mittausvoimajousi, jatkokaapeli.

Tekninen kuvaus

Lineaarisuuspoikkeama $\pm 1,0$ mm:ssä	1,5 μm
Yhteensopivuus	Mahr
Toistotarkkuus	0,1 μm
Lineaarisuuspoikkeama $\pm 0,5$ mm:ssä	0,4 μm
Mittausalue	± 2 mm

Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa	0,75 ±0,15 N
Valmistajamerkintä	P 1300MA
IP-suojausluokka	IP 64
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Anturi