

Garant**Pienoiskiinnitin, Tyyppi: 47****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 370142 47 |
| GTIN | 4045197602497 |
| Tuoteluokka | 31L |

Kuvaus**Malli:**

Kotelo ja puristusvipu nuorrutettua jaloterästä, kestää kovaa kuormitusta.

Jousikuormitetuilla kuulalaakereilla varustettu puristuskappale voidaan vaihtaa nopeasti ilman työkaluja. Sisäpuolen likaantuminen on estetty erityisellä polyamiditiivisteellä.

Etu:

Kompakti rakenne, noin 30 % pienempi kuin vastaavat mallit. Aikaa säästävä kiinnitys- ja irrotusautomaatiikka.

Voidaan käyttää vakiomallisia DIN 912 -lieriökantaruuveja (M10 / M12).

Erikoistarvike:

Nro 370350 kiristysavain, nro 370430 puristuspalat.

Kiristyskorkeus S: -1 - 90 mm

Pituus L: 95 mm

Leveys B: 35 mm

Korkeus H: 81 mm

Puristusvipu r: 75 mm

Enimmäiskiinnitysvoima: 16 kN

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-------|
| Enimmäiskiinnitysvoima | 16 kN |
|------------------------|-------|

| | |
|---|------------------|
| Puristusvipu r | 75 mm |
| Ulottuma A | 47 mm |
| Kiristyskorkeus S | -1 - 90 mm |
| Kiinnitysreiät lieriökantaruuveille DIN 912 | M10 / M12 |
| Korkeus H | 81 mm |
| Leveys B | 35 mm |
| Pituus L | 95 mm |
| Suurin kiristysmomentti | 105 Nm |
| Tuotetyyppi | Pienoiskiinnitin |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Korotuskappale pienoiskiinnittimille Tyyppi 80 | 370145 80 |
| Kiristysavain AV 11, Monobloc, Duo ja ketjunkiristystyökalu | 370350 |
| Puristinpala tyyppi-Nro 5 | 370430 5 |
| Puristinpala tyyppi-Nro 1 | 370430 1 |
| Puristinpala tyyppi-Nro 2 | 370430 2 |
| Puristinpala tyyppi-Nro 4 | 370430 4 |
| Puristinpala tyyppi-Nro 3 | 370430 3 |
| Korotuskappale pienoiskiinnittimille Korkeus H 80 mm | 370146 80 |