

Mahr

**Vipumittakello, kello vaakatasossa, mittausvarren pituus 14,5 mm,
Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon Ø: 0,4/28mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	436355 0,4/28
GTIN	4059192013196
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromausrakennus suojaa korroosiolta. Vipumittakello, jossa **vaakatasossa oleva kello**.

Mahr – rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Mittausvarsi on laakeroitu haarukkaan yhtenä kappaleena, joten se tasapainottaa laitteen erittäin tarkasti, antimagneettinen. **Lukematarkkuus 1/100.**

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 359680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Huomautus:

Lisätiedot DIN 2270: Asteikkojako 0,01 – poikkeama 10 µm, kokonaispoikkeama 13 µm, hystereesi 3 µm. **Asteikkojako 0,002/0,001** – poikkeama 2 µm, kokonaispoikkeama 4 µm, hystereesi 2 µm.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	0,2 N
Kotelon Ø	28 mm
Mittausalue suuntaa kohden	0,4 mm
Kokonaispoikkeama f_{ges}	13 µm
Lukema	0,01 mm
Poikkeama f_e	10 µm
Hystereesi f_u	3 µm
Kallistusalue	2×110 astetta
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Anturivarren pituus	14,5 mm
Mittauskuulan Ø	2 mm
Standardi	DIN 2270
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023340 ANALOG
KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023330 ANALOG

Tarvikkeet

KM-kärki,mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan Ø 1 mm	436371 1
--	----------

KM-kärki,mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan Ø 2R mm	436371 2R
Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm	359680 120
Keskityspidin Tyyppi	436512
Nelikulmapidin pienkärjille	436510
KM-kärki,mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan Ø 2 mm	436371 2
KM-kärki,mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan Ø 3 mm	436371 3