

**Garant****Pienoiskiinnitin, Tyyppi: 67****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370142 67
GTIN	4045197605900
Tuoteluokka	31L

**Kuvaus****Malli:**

Kotelo ja puristusvipu nuorrutettua jaloterästä, kestää kovaa kuormitusta.

Jousikuormitetuilla kuulalaakereilla varustettu puristuskappale voidaan vaihtaa nopeasti ilman työkaluja. Sisäpuolen likaantuminen on estetty erityisellä polyamiditiivisteellä.

**Etu:**

Kompakti rakenne, noin 30 % pienempi kuin vastaavat mallit. Aikaa säästävä kiinnitys- ja irrotusautomaatiikka.

Voidaan käyttää vakiomallisia DIN 912 -lieriökantaruuveja (M10 / M12).

**Erikoistarvike:**

Nro 370350 kiristysavain, nro 370430 puristuspalat.

Kiristyskorkeus S: -8 - 100 mm

Pituus L: 95 mm

Leveys B: 35 mm

Korkeus H: 81 mm

Puristusvipu r: 94 mm

Enimmäiskiinnitysvoima: 12 kN

**Tekninen kuvaus**

Kiristyskorkeus S	-8 - 100 mm
-------------------	-------------

Ulottuma A	67 mm
Kiinnitysreiät lieriökantaruuveille DIN 912	M10 / M12
Puristusvipu r	94 mm
Enimmäskiinnitysvoima	12 kN
Korkeus H	81 mm
Leveys B	35 mm
Pituus L	95 mm
Suurin kiristysmomentti	105 Nm
Tuotetyyppi	Pienoiskiinnitin

## Tarvikkeet

Kiristysavain AV 11, Monobloc, Duo ja ketjunkturistystyökalu	370350
Puristinpala tyyppi-Nro 1	370430 1
Puristinpala tyyppi-Nro 5	370430 5
Puristinpala tyyppi-Nro 4	370430 4
Korotuskappale pienoiskiinnittimille Korkeus H 80 mm	370146 80
Puristinpala tyyppi-Nro 2	370430 2
Korotuskappale pienoiskiinnittimille Tyyppi 80	370145 80
Puristinpala tyyppi-Nro 3	370430 3