

**Mahr****Vipumittakello, mittausvarren pituus 14,5 mm, Mittausalue suuntaa kohti /  
Kotelon Ø: 0,1/40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	436421 0,1/40
GTIN	4059192013653
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromausta suojaa korroosiolta.

**Lukematarkkuus 2/1000.**

**Mahr** – rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Mittausvarsi on laakeroitu haarukkaan yhtenä kappaleena, joten se tasapainottaa laitteen erittäin tarkasti, antimagneettinen.

**Käyttö:**

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

**Erikoistarvike:**

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 359680.

**Varaosa:**

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

## Tekninen kuvaus

Lukema	0,002 mm
Mittausvoima	0,2 N
Kokonaispoikkeama $f_{ges}$	4 $\mu$ m
Hystereesi $f_u$	2 $\mu$ m
Kotelon $\emptyset$	40 mm
Mittausalue suuntaa kohden	0,1 mm
Poikkeama $f_e$	3 $\mu$ m
Kallistusalue	2x110 astetta
Kiinnitysvarren $\emptyset$ h6	8 mm
Anturivarren pituus	14,5 mm
Mittauskuulan $\emptyset$	2 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

## Palvelut

DAkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023340 ANALOG
KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023330 ANALOG

## Tarvikkeet

KM-kärki,mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan $\emptyset$ 2R mm	436371 2R
Nelikulmapidin pienkärjille	436510
Keskityspidin Tyyppi	436512
Varalasi vipumittakelloon Ulko- $\emptyset$ 40 mm	436328 40

Vipumittakellon kiinnitysvarsi Varren Øh6 4 mm	436311 4
Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm	359680 120
KM-kärki,mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan Ø 1 mm	436371 1
KM-kärki,mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan Ø 3 mm	436371 3
KM-kärki,mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan Ø 2 mm	436371 2
Vipumittakellon kiinnitysvarsi Varren Øh6 8 mm	436311 8