



Rakotulkkinauhavalikoima Seinäpidike, Tyyppi: 0,01-0,25



Tilaustiedot

Tilausnumero	478440 0,01-0,25
GTIN	4045197524256
Tuoteluokka	42H

Kuvaus

Malli:

Metallisen seinäpitimen 15-osainen valikoima. Rakotulkkinauhat muovirasioissa.

Sisältö:

1 mittatulkkirulla nro 478502: 0,01 - 0,1 (0,01 nouseva)
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitystarvikkeet ja rakotulkkipitimen, nro 478510.

Tekninen kuvaus

Korkeus	110 mm
Pituus	330 mm
Syvyys	100 mm
Standardi	Tehdasnormi
Tuotetyyppi	Rakotulkkinauha

Tarvikkeet

Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m Paksuus 0,02 mm	478502 0,02
--	-------------

Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m Paksuus 0,2 mm	478502 0,2
Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m Paksuus 0,08 mm	478502 0,08
Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m Paksuus 0,07 mm	478502 0,07
Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m Paksuus 0,15 mm	478502 0,15
Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m Paksuus 0,25 mm	478502 0,25
Rakotulkkipidin	478510
Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m Paksuus 0,18 mm	478502 0,18
Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m Paksuus 0,1 mm	478502 0,1
Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m Paksuus 0,05 mm	478502 0,05
Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m Paksuus 0,04 mm	478502 0,04
Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m Paksuus 0,03 mm	478502 0,03
Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m Paksuus 0,01 mm	478502 0,01
Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m Paksuus 0,09 mm	478502 0,09
Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m Paksuus 0,12 mm	478502 0,12
Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m Paksuus 0,06 mm	478502 0,06