

Mahr**Vipumittakello, mittausvarren pituus 14,5 mm, Mittausalue suuntaa kohti /
Kotelon Ø: 0,2/40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	436421 0,2/40
GTIN	4059192013677
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromausrakennus suojaa korroosiolta.

Lukematarkkuus 2/1000.

Mahr – rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Mittausvarsi on laakeroitu haarukkaan yhtenä kappaleena, joten se tasapainottaa laitteen erittäin tarkasti, antimagneettinen.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 359680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittausalue suuntaa kohden	0,2 mm
Hystereesi f_u	3 μ m
Poikkeama f_e	3 μ m
Kokonaispoikkeama f_{ges}	5 μ m
Mittausvoima	0,15 N
Kotelon \emptyset	40 mm
Lukema	0,002 mm
Kallistusalue	2×110 astetta
Kiinnitysvarren \emptyset h6	8 mm
Anturivarren pituus	14,5 mm
Mittauskuulan \emptyset	2 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

Palvelut

KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023330 ANALOG
DAkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023340 ANALOG

Tarvikkeet

KM-kärki,mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan \emptyset 1 mm	436371 1
KM-kärki,mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan \emptyset 2 mm	436371 2
Varalasi vipumittakelloon Ulko- \emptyset 40 mm	436328 40

KM-kärki, mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan Ø 3 mm	436371 3
Vipumittakellon kiinnitysvarsi Varren Øh6 8 mm	436311 8
Nelikulmapidin pienkärjille	436510
KM-kärki, mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan Ø 2R mm	436371 2R
Keskityspidin Tyyppi	436512
Vipumittakellon kiinnitysvarsi Varren Øh6 4 mm	436311 4
Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm	359680 120