



Rakotulkkinauhalla 12,7 mm×5 m, hiiliteräs, Paksuus: 0,1 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 478450 0,1 |
| GTIN | 2050001055002 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Koosta 0,02 alkaen poiskulumaton paksuuden merkintä (poikkeuksena nro 478502 alk. koosta 0,08).

Säilytys käytännöllisessä kotelossa, josta nauha vedetään ulos rullamitan tapaan. Viisi- tai kymmenmetrisestä nauhasta voi leikata halutun pituisen palan.

C-Stahl – hiiliteräs – materiaalinro 1.1274, kylmävalssattu, karkaistu, kirkaspintainen (**koko 0,01 ja 0,02 ruostumaton**).

Käyttö:

Laitteiden ja työkalujen rakentamisessa koneenosien hienosäätöä varten. Aluskalvona työkappaleiden oikaisussa, kaikentyyppisiin toleranssimittauksiin, sovitteiden ja johteiden tarkistamiseen sekä väri- ja puristustelojen säätämiseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------|-------------|
| Paksuus | 0,1 mm |
| virheraja | ±4 µm |
| Standardi | Tehdasnormi |

| | |
|---------------|-----------------|
| Toleranssi | T3 |
| Raaka-aine | hiiliteräs |
| Rullan pituus | 5 m |
| Rullan leveys | 12,7 mm |
| Tuotetyyppi | Rakotulkkinauha |