

Garant**Kierukkaporakovametallikärki, pinnoittamaton, Ø DC h8: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	121150 4
GTIN	4045197471178
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:**

Varustettu kovametalliterällä. Hiottu kärkien välissä.
Vääntiölehtinen varsi käytettäväksi kiristysholkeissa.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D_c	4 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ²	0,07 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L_c	25 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D_s	4 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Standardi	DIN 8037
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	19 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	KM K20
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Lieriövarsi vääntiöllä DIN1809 mukaan

Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu > 10% Si	soveltuu	140 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	140 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		