

Mahr**Vipumittakello, mittausvarren pituus 14,5 mm, Mittausalue suuntaa kohti /
Kotelon Ø: 0,1/28mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	436421 0,1/28
GTIN	4059192013646
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromausrakennus suojaa korroosiolta.

Lukematarkkuus 2/1000.

Mahr – rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Mittausvarsi on laakeroitu haarukkaan yhtenä kappaleena, joten se tasapainottaa laitteen erittäin tarkasti, antimagneettinen.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 359680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	28 mm
Lukema	0,002 mm
Mittausalue suuntaa kohden	0,1 mm
Poikkeama f_e	3 μm
Hystereesi f_u	2 μm
Mittausvoima	0,15 N
Kokonaispoikkeama f_{ges}	4 μm
Kallistusalue	2×110 astetta
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Anturivarren pituus	14,5 mm
Mittauskuulan Ø	2 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023340 ANALOG
KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023330 ANALOG

Tarvikkeet

KM-kärki,mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan Ø 2 mm	436371 2
Nelikulmapidin pienkärjille	436510
KM-kärki,mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan Ø 1 mm	436371 1

Vipumittakellon kiinnitysvarsi Varren Øh6 4 mm	436311 4
Vipumittakellon kiinnitysvarsi Varren Øh6 8 mm	436311 8
Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm	359680 120
KM-kärki,mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan Ø 3 mm	436371 3
KM-kärki,mittausvarren pituus 14,5 mm Mittauskuulan Ø 2R mm	436371 2R
Keskityspidin Tyyppi	436512