




Rakotulkki, messinkiä, T2, Liuskojen määrä: 20



Tilaustiedot

Tilausnumero	478210 20
GTIN	4045197207494
Tuoteluokka	42H

Kuvaus

Malli:

Jousikovat teräsliuskat, joissa on selkeä merkintä. Samanleuyiset teräsliuskat, jotka voi kääntää päällekkäin niittinivelen avulla. Kartiomaiset teräsliuskat. Niklattu suojuus, lukittava Rakotulkki, messinkiliuskat. **Magnetoitumattomia**, kartiomaisia, pituus 100 mm, suurin leveys 12 mm, tarkkuus T2. **Rakotulkki.**

Standardi: Tehdasnormi

Liuskojen paksuudet: 0,05 – 1,0 (0,05 nouseva) mm

Terän pituus: 100 mm

Tekninen kuvaus

Liuskojen määrä	20
Liuskojen paksuudet	0,05 – 1,0 (0,05 nouseva) mm
Terän pituus	100 mm
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi	T3
Tarkkuus	T2
Raaka-aine	messinki
Tuotetyyppi	Rakotulkki

Palvelut

Merkintä lasermerkinnät Tyypit

018940