



Pienoiskiinnitin Monobloc, Ulottuma A: 62mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370150 62
GTIN	4045197312884
Tuoteluokka	39K

Kuvaus

Malli:

Pienkiinnittimet pystysuoraan puristamiseen.

Erikoistarvike:

Katso nro 370350 – 370560.

Huomautus:

Kiinnitysruuvit nro 370450 – 370470 eivät kuulu toimitukseen.

Tekninen kuvaus

Kiristyskorkeus S	-8 - 102 mm
Ulottuma A	62 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	12 kN
Korkeus H	89 mm
Leveys B	40 mm
Pituus L	108 mm
Suurin kiristysmomentti	80 Nm
Sarja	monobloc

Tuotetyyppi

Pienoiskiinnitin

Tarvikkeet

Kiristysavain AV 11, Monobloc, Duo ja ketjunkturistystyökalu

370350