


**Rakotulkki renkaassa – liuskanpituus 200 mm, T2, Liuskojen määrä: 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	478220 20
GTIN	4045197207517
Tuoteluokka	42H

Kuvaus**Malli:**

Jousikovat teräsliuskat, joissa on selkeä merkintä. Samanlevyiset teräsliuskat, jotka voi kääntää päällekkäin niittinivelen avulla. Kartiomaiset teräsliuskat. Niklattu suojus, lukittava Rakotulkki, terästä, tarkkuus T2.

Tekninen kuvaus

Liuskojen paksuudet	0,05-1,0 (0,05 porras) mm
Liuskojen määrä	20
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi	T3
Tarkkuus	T2
Raaka-aine	teräs
Tuotetyyppi	Rakotulkki

