




Rakotulkki, terästä, T3, Liuskojen määrä: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	478100 6
GTIN	4045197207425
Tuoteluokka	42H

Kuvaus

Malli:

Jousikovat teräsliuskat, joissa on selkeä merkintä. Samanlevyiset teräsliuskat, jotka voi kääntää päällekkäin niittinivelen avulla. Kartiomaiset teräsliuskat. Niklattu suojuus, lukittava Teräksinen rakotulkki, hiottu, tarkkuus T3. **Venttiilinsäätötulkki.**

Tekninen kuvaus

Terän pituus	75 mm
Liuskojen määrä	6
Liuskojen paksuudet	0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 mm
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi	T3
Tarkkuus	T3
Raaka-aine	teräs
Tuotetyyppi	Rakotulkki

