

Mahr**Vipumittakello, mittausvarren pituus 41,2 / 32,3 mm, Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon Ø: 0,25/29mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	436351 0,25/29
GTIN	4059192013523
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta. Vipumittalaitteet, joissa **pitkä mittauskärki. Lukematarkkuus 1/100.**

Mahr – rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Mittausvarsi on laakeroitu haarukkaan yhtenä kappaleena, joten se tasapainottaa laitteen erittäin tarkasti, antimagneettinen.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 35 9680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Hystereesi f_u	5 μm
Poikkeama f_e	10 μm
Kotelon \emptyset	29 mm
Mittausvoima	0,07 N
Lukema	0,01 mm
Mittausalue suuntaa kohden	0,25 mm
Kokonaispoikkeama f_{ges}	13 μm
Kallistusalue	2×110 astetta
Kiinnitysvarren \emptyset h6	8 mm
Anturivarren pituus	41,2 mm
Mittauskuulan \emptyset	2 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

Palvelut

KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023340 ANALOG

Tarvikkeet

Keskityspidin Tyyppi	436512
Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm	359680 120
KM-kärki, mittausvarren pituus 32,3 mm Mittauskuulan \emptyset 2 mm	436354 2
	436321 2

KM-kärki, mittausvarren pituus 41,2 mm Mittauskuulan Ø 2 mm

KM-kärki, mittausvarren pituus 41,2 mm Mittauskuulan Ø 2R mm

436321 2R

Nelikulmapidin pienkärjille

436510

Vipumittakellon kiinnitysvarsi Varren Øh6 8 mm

436311 8

Varalasi vipumittakelloon Ulko-Ø 30 mm

436328 30

Vipumittakellon kiinnitysvarsi Varren Øh6 4 mm

436311 4