

Mahr**Vipumittakello, mittausvarren pituus 41,2 / 32,3 mm, Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon Ø: 0,5/38mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	436351 0,5/38
GTIN	4059192013141
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromausta suojaa korroosiolta. Vipumittalaitteet, joissa **pitkä mittauskärki. Lukematarkkuus 1/100.**

Mahr – rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Mittausvarsi on laakeroitu haarukkaan yhtenä kappaleena, joten se tasapainottaa laitteen erittäin tarkasti, antimagneettinen. Tuntovivun pituus 32,3 mm.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkalun suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 359680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	0,07 N
Mittausalue suuntaa kohden	0,5 mm
Poikkeama f_e	10 μm
Hystereesi f_u	4 μm
Kokonaispoikkeama f_{ges}	13 μm
Kotelon \emptyset	38 mm
Lukema	0,01 mm
Kallistusalue	2×110 astetta
Kiinnitysvarren \emptyset h6	8 mm
Anturivarren pituus	32,3 mm
Mittauskuulan \emptyset	2 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023340 ANALOG
KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023330 ANALOG

Tarvikkeet

Vipumittakellon kiinnitysvarsi Varren \emptyset h6 4 mm	436311 4
KM-kärki, mittausvarren pituus 41,2 mm Mittauskuulan \emptyset 2R mm	436321 2R
Vipumittakellon kiinnitysvarsi Varren \emptyset h6 8 mm	436311 8
	436354 2

KM-kärki, mittausvarren pituus 32,3 mm Mittauskuulan Ø 2 mm

Keskityspidin Tyyppi

436512

Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm

359680 120

KM-kärki, mittausvarren pituus 41,2 mm Mittauskuulan Ø 2 mm

436321 2

Nelikulmapidin pienkärjille

436510