



Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m, hiiliteräs, Paksuus: 0,05mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	478502 0,05
GTIN	4045197524348
Tuoteluokka	42H

Kuvaus

Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Koosta 0,02 alkaen poiskulumaton paksuuden merkintä (poikkeuksena nro 478502 alk. koosta 0,08). Säilytys käytännöllisessä kotelossa, josta nauha vedetään ulos rullamitan tapaan. Viisi- tai kymmenmetrisestä nauhasta voi leikata halutun pituisen palan.

C-Stahl – hiiliteräs – materiaalinro 1.1274, kylmävalssattu, karkaistu, kirkaspintainen (**koko 0,01 ja 0,02 ruostumaton**).

Käyttö:

Laitteiden ja työkalujen rakentamisessa koneenosien hienosäätöä varten. Aluskalvona työkappaleiden oikaisussa, kaikentyyppisiin toleranssimittauksiin, sovitteiden ja johteiden tarkistamiseen sekä väri- ja puristustelojen säätämiseen.

Tekninen kuvaus

Paksuus	0,05 mm
virheraja	±3 µm
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi	T3
Raaka-aine	hiiliteräs

Rullan pituus	5 m
Rullan leveys	12,7 mm
Tuotetyyppi	Rakotulkkinauha