

Mahr**Vipumittakello, mittausvarren pituus 41,2 / 32,3 mm, Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon Ø: 0,25/38mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 436351 0,25/38 |
| GTIN | 4059192013530 |
| Tuoteluokka | 43A |

Kuvaus**Malli:**

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta. Vipumittalaitteet, joissa **pitkä mittauskärki. Lukematarkkuus 1/100.**

Mahr – rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Mittausvarsi on laakeroitu haarukkaan yhtenä kappaleena, joten se tasapainottaa laitteen erittäin tarkasti, antimagneettinen.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkalun suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 359680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiiniakuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Mittausvoima | 0,07 N |
| Kotelon Ø | 38 mm |
| Poikkeama f_e | 10 μ m |
| Hystereesi f_u | 5 μ m |
| Lukema | 0,01 mm |
| Kokonaispoikkeama f_{ges} | 13 μ m |
| Mittausalue suuntaa kohden | 0,25 mm |
| Kallistusalue | 2×110 astetta |
| Kiinnitysvarren Ø h6 | 8 mm |
| Anturivarren pituus | 41,2 mm |
| Mittauskuulan Ø | 2 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | C5 |
| Tuotetyyppi | Vipumittakello |

Palvelut

| | |
|--|---------------|
| KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG | 023330 ANALOG |
| DAkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG | 023340 ANALOG |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| KM-kärki, mittausvarren pituus 41,2 mm Mittauskuulan Ø 2 mm | 436321 2 |
| Nelikulmapidin pienkärjille | 436510 |
| KM-kärki, mittausvarren pituus 41,2 mm Mittauskuulan Ø 2R mm | 436321 2R |

| | |
|---|------------|
| Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm | 359680 120 |
| Vipumittakellon kiinnitysvarsi Varren Øh6 4 mm | 436311 4 |
| Vipumittakellon kiinnitysvarsi Varren Øh6 8 mm | 436311 8 |
| KM-kärki, mittausvarren pituus 32,3 mm Mittauskuulan Ø 2 mm | 436354 2 |
| Keskityspidin Tyyppi | 436512 |