




Rakotulkki, terästä, T3, Liuskojen määrä: 32



Tilaustiedot

Tilausnumero	478100 32
GTIN	4045197437266
Tuoteluokka	42H

Kuvaus

Malli:

Jousikovat teräsliuskat, joissa on selkeä merkintä. Samanlevyiset teräsliuskat, jotka voi kääntää päällekkäin niittinivelen avulla. Kartiomaiset teräsliuskat. Niklattu suojuus, lukittava Teräksinen rakotulkki, hiottu, tarkkuus T3. **Rakotulkki.**

Tekninen kuvaus

Liuskojen määrä	32
Terän pituus	100 mm
Liuskojen paksuudet	0,03–0,10 (0,01 nouseva) 0,10–1,0 (0,05 nouseva) 0,125; 0,18; 0,23; 0,28; 0,32; 0,075 mm
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi	T3
Tarkkuus	T3
Raaka-aine	teräs
Tuotetyyppi	Rakotulkki

