



Kiinnitysrauta, Uraleveys a: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370660 16
GTIN	4020772074920
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Kiinnitysraudat ja -ruuvit muodostavat kokonaisuuden (ei irtonaisia osia). Kiinnitysraudan muoto mahdollistaa portaattoman säädön ilman lisäalustaa.

Käyttö:

Erikorkuisten työkappaleiden nopeaan ja luotettavaan kiinnitykseen jyrsinkoneissa.

Raaka-aine:

Sinkittyä nuorrutusterästä, ruuvin lujuus 8.8 tai 10.9 (koon mukaan).

Toimituksen sisältö:

Täydellisenä, T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

Tekninen kuvaus

T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 1616160
Uraleveys a	16 mm
Kiinnityskorkeus h	0 - 75 mm
Pituus L	140 mm

Leveys B	50 mm
tyyppi	6321
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta

Tarvikkeet

Lovettu kiinnitysvipu Uraleveys a 16 mm	370750 16
---	-----------