

**MK-irtokara, MK / poraistukka-kartio: 2/10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	342500 2/10
GTIN	4045197296818
Tuoteluokka	32X

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja tarkkakartioiseksi hiottu. Pitkään säilyvä hyvä pyörintätarkkuus, koska karkaistuun pintaan ei tartu lastuja eivätkä kevyet iskut aiheuta uurteita.

MK-varrella ja vääntiölehdillä.

Tarkka ja edullinen malli.

Käyttö:

Poraistukoiden kiinnittämiseen porakoneisiin, sorveihin, kiinnittimiin jne.

Standardi:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tekninen kuvaus

Poraistukka-kartioDIN 238	B 10
Kartion Ø D	10,094 mm
Morsekartio MK koko	2
Tuotetyyppi	Poraistukkakiinnitys