



Säädettävä kiinnitysrauta, Uraleveys a: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370680 14
GTIN	4020772070281
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Maalatut kiinnitysraudat. Kiinnityskorkeus säädettävissä portaattomasti tukiruuvilla (ilman kiinnitysvipua).

Raaka-aine:

Nuorrutesterästä, ruuvin lujuus 8,8 tai 10,9 (koon mukaan).

Toimituksen sisältö:

Mukana säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

Tekninen kuvaus

Uran pituus f	40 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 1412100
Kärjen etäisyys e urasta	21 mm
Uraleveys a	14 mm
Kiinnityskorkeus h	10 - 38 mm
Pituus L	100 mm

Leveys B	40 mm
Korkeus H	20 mm
tyyppi	6314V
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta

Tarvikkeet

Lovettu kiinnitysvipu Uraleveys a 12 mm	370750 12
---	-----------