



## Säädettävä kiinnitysrauta, Uraleveys a: 16mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 370680 16     |
| GTIN         | 4020772070298 |
| Tuoteluokka  | 35A           |

### Kuvaus

**Malli:**

Maalatut kiinnitysraudat. Kiinnityskorkeus säädettävissä portaattomasti tukiruuvilla (ilman kiinnitysvipua).

**Raaka-aine:**

Nuorrutesterästä, ruuvin lujuus 8,8 tai 10,9 (koon mukaan).

**Toimituksen sisältö:**

Mukana säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

### Tekninen kuvaus

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Uran pituus f                  | 45 mm        |
| Uraleveys a                    | 16 mm        |
| T-uraruuvi DIN 787, nro 375300 | koko 1616125 |
| Kärjen etäisyys e urasta       | 26 mm        |
| Kiinnityskorkeus h             | 13 - 48 mm   |
| Pituus L                       | 125 mm       |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Leveys B    | 50 mm          |
| Korkeus H   | 25 mm          |
| tyyppi      | 6314V          |
| Tuotetyyppi | Kiinnitysrauta |

---

## Tarvikkeet

|   |           |
|---|-----------|
| Lovettu kiinnitysvipu Uraleveys a 16 mm | 370750 16 |
|---|-----------|