



Säädettävä kiinnitysrauta, Uraleveys a: 18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370680 18
GTIN	4020772070304
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Maalatut kiinnitysraudat. Kiinnityskorkeus säädettävissä portaattomasti tukiruuvilla (ilman kiinnitysvipua).

Raaka-aine:

Nuorrutesterästä, ruuvin lujuus 8,8 tai 10,9 (koon mukaan).

Toimituksen sisältö:

Mukana säätöruuvi ja T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

Tekninen kuvaus

T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 1816125
Uraleveys a	18 mm
Kärjen etäisyys e urasta	26 mm
Uran pituus f	45 mm
Kiinnityskorkeus h	13 - 46 mm
Pituus L	125 mm

Leveys B	50 mm
Korkeus H	25 mm
tyyppi	6314V
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta

Tarvikkeet

Lovettu kiinnitysvipu Uraleveys a 16 mm	370750 16
---	-----------