



## Kiinnitysrauta, Uraleveys a: 22mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370660 22
GTIN	4020772074968
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnitysraudat ja -ruuvit muodostavat kokonaisuuden (ei irtonaisia osia). Kiinnitysraudan muoto mahdollistaa portaattoman säädön ilman lisäalustaa.

**Käyttö:**

Erikorkuisten työkappaleiden nopeaan ja luotettavaan kiinnitykseen jyrsinkoneissa.

**Raaka-aine:**

Sinkittyä nuorrutusterästä, ruuvin lujuus 8.8 tai 10.9 (koon mukaan).

**Toimituksen sisältö:**

Täydellisenä, T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

### Tekninen kuvaus

T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 2220200
Uraleveys a	22 mm
Kiinnityskorkeus h	0 - 85 mm
Pituus L	175 mm

Leveys B	60 mm
tyyppi	6321
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta