


**T-urakappale, M8, T-uran nimellismitalle: 12mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 370520 12     |
| GTIN         | 4020772140304 |
| Tuoteluokka  | 35A           |

**Kuvaus****Käyttö:**

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

**Standardi:**

**DIN 508**

**Raaka-aine:**

Nuorrutusterästä, lujuus 10

**Huomautus:**

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

**Tekninen kuvaus**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| T-uran nimellismitta | 12 mm   |
| Kapp.korkeus         | 14 mm   |
| Pituus               | 18 mm   |
| Leveys e             | 18 mm   |
| Korkeus k            | 7 mm    |
| Leveys a             | 11,7 mm |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| tyyppi        | 508              |
| Standardi     | DIN 508          |
| Kierteen koko | M8               |
| Kierteellinen | kyllä            |
| Materiaali    | Nuorrutusterästä |
| Lujuusluokka  | 10               |
| Tuotetyyppi   | Urakappale       |