



Micromag-magneettisuodatin, Suurin magneettinen pitokyky: 4kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	084362 4
GTIN	2050001738530
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Magneettisuodatin koneiden ja laitteistojen kylmä- ja voiteluainekiertoon.

Käyttö:

Magneettisten aineiden erottamiseen luotettavasti ja ympäristöystävällisesti jäähdytys-, voitelu- ja lämmityskierroista, esim. työstökoneissa, kierrätys- ja hydraulikkalaitteistoissa. Likainen sydän on helppo puhdistaa erityisellä puhdistustyökälulla nro 084363 parissa sekunnissa.

Suodattimia ei jää hävitettäväksi. Ylivirtausventtiili varmistaa läpivirtauksen – tukkeutuminen ei ole mahdollista.

Tekninen kuvaus

BSP-liitoskierre	1.1/2 tuuma
Suurin magneettinen pitokyky	4 kg
Paino	9,5 kg
Valmistajamerkintä	MM20
Ulkokorkeus	605 mm

Ulko-Ø	135 mm
Tuotetyyppi	Suodatin

Tarvikkeet

Micromag-lasta	084363
----------------	--------