

**T-urakappale, M14, T-uran nimellismitalle: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370550 16
GTIN	4020772080051
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Käyttö:**

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

**Standardi:**

**DIN 508**

**Raaka-aine:**

Nuorrutesterästä, lujuus 10

**Huomautus:**

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus k	9 mm
Pituus	25 mm
Leveys e	25 mm
Kapp.korkeus	18 mm
T-uran nimellismitta	16 mm
Leveys a	15,7 mm

tyyppi	508
Standardi	DIN 508
Kierteen koko	M14
Kierteellinen	kyllä
Materiaali	Nuorrutusterästä
Lujuusluokka	10
Tuotetyyppi	Urakappale