



Kiinnitysleuka, lyhyt, Uraleveys a: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370665 12
GTIN	4020772077143
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Portaaton säätö.
- Nuorrutettu, sinkitty ja sinipassivoitu.

Toimituksen sisältö:

U-kappale, mukana T-uraruuvi DIN 787 (nro 375300).

Tekninen kuvaus

Uraleveys a	12 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 1212100
Kiinnityskorkeus h	0 - 35 mm
Pituus L	88 mm
Leveys B	38 mm
tyyppi	6313K
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta

Tarvikkeet

Lovettu kiinnitysvipu Uraleveys a 12 mm

370750 12